


Vtič adapterja

RSTGB030ALS00.3-03



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 600 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...100

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

36,287

Namestitveni navoj

M20 x 1,5

Materiali

medenina ponikljano

Material ulitega dela

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



E18070



Vtič adapterja

RSTGB030ALS00.3-03

Priključek

1	GN
2	BK
3	WH

BK =	Barva žil :
GN =	črn
WH =	zeleno
	belo