


Vtič adapterja

RSTGB040ALS00.3-04



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 600 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...100

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

36,287

Namestitveni navoj

M20 x 1,5

Materiali

aluminij eloksirano

Material ulitega dela

aluminij, eloksirano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlačeno



E18071



Vtič adapterja

RSTGB040ALS00.3-04

Priključek

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo