


Vtič adapterja

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-obroč

Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 600 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...100

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

27,216

Namestitveni navoj

M16 x 1,5

Materiali

plastika

Material ulitega dela

plastika

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E18072



Vtič adapterja


RSTGB050PLS00.3-05

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: plastika; Kontakti: pozlačeno



Priključek

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

BK =	Barva žil :
BU =	črn
RD =	modro
OG =	rdeče
WH =	oranžno
	belo