


Vtič adapterja

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-obroč

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 DC
----------------------	-----	----------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...90
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	54,431
Mere	[mm]	19 x 19 x 25
Namestitveni navoj		PG 11
Materiali		nerjavno jeklo (1.4301 / 304)
Material ulitega dela		nerjavno jeklo (1.4301 / 304)

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)



E18102



Vtič adapterja

RSTGH050VAS00.3-05

Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo