


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0012E04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 300 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...105

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

299,371

Mere

[mm]

15 x 15 x 47

Materiali

PVC

Material ulitega dela

PVC

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E18106



Priključni kabel z vtičnico


ADOGH040VAS0012E04

Električni priključek


Kabel: 12 m, PVC, sivo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno



Priključek



5: ni zasedeno

Barva žil :

BK = črn
BN = rjavo
BU = modro
WH = belo