




Priključni kabel z vtičnico


ADOGH140MSS0005A11



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	635,029
Mere	[mm]	20 x 20 x 50
Materiali		PUR črn
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

Električni priključek	
Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)	

Električni priključek - vtičnica	
Spojnik: 1 x M16, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano	




E18147



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH140MSS0005A11

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno