


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0002X04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 300 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-45...105

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

158,757

Mere

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materiali

TPE

Material ulitega dela

TPE

Material slepe matice

cink, prevlečeni z epoksi smolo

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

**Priključni kabel z vtičnico**

ADOAH040MSS0002X04

Električni priključekKabel: 2 m, TPE-S, črn; 4 x 0,75 mm² / AWG 18**Električni priključek - vtičnica**

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: cink, prevlečeni z epoksi smolo; Kontakti: pozlačeno

**Priključek**

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
WH =	modro
	belo