


Priključni kabel z vtičnico

ADOGB030VAS0020E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 300 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...105

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

5238,988

Materiali

PVC

Material ulitega dela

PVC

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Priključni kabel z vtičnico


AD0GB030VAS0020E03

Električni priključek


Kabel: 20 m, PVC, sivo; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno



Priključek



BK =	Barva žil :
GN =	črn
WH =	zeleno
	belo