


Adaptrska vtičnica

RDOG F040MSS00.3-04



1 O-obroč



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...100
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	113,398
Materiali		ohišje: medenina ponikljano; Tesnilo: FKM; slepa matica: medenina ponikljano

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

E18177



Adaptrska vtičnica

RDOGF040MSS00.3-04

Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PVC, rumeno, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo