





Priključni kabel

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Območje uporabe	
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	< 300 AC/DC
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-20...105
Zaščita	IP 68
Mehanski podatki	
Teža [g]	63,503
Materiali	TPE
Material ulitega dela	TPE
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov
Električni priključek - vtič	

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno





Priključni kabel

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

Električni priključek

Kabel: 1,5 m, PVC, sivo; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno

