


Vtič adapterja

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-obroč

Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 250 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

387,821

Namestitveni navoj

M20 x 1,5

Materiali

medenina ponikljano

Material ulitega dela

medenina, ponikljano

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E18251



Vtič adapterja

RSTGA030ALS00.3-03

Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Priključek

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

BK =	Barva žil :
GN =	črn
RD =	zeleno
WH =	rdeče
	belo