

# No scale drawing available

## Območje uporabe

Posebna značilnost: pozlačeni kontakti

## Električni podatki

Obratovalna napetost [V]: < 250 AC/DC

## Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]: -20...80

Zaščita: IP 68

## Mehanski podatki

Teža [g]: 22,68

Namestitveni navoj: M16 x 1,5

Material slepe matice: aluminij, eloksirano

## Opombe

Embalažna enota: 1 Kosov

## Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Zaklep: aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlačeno



# E18253



## Adaptrska vtičnica

RSTGA030ALS00.3-03

### Priključek

