


Priključni kabel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	204,116
Materiali	PVC
Material ulitega dela	PVC
Material slepe matice	cink, prevlečeni z epoksi smolo

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: cink, prevlečeni z epoksi smolo; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PVC, Brez halogenov, rumeno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: cink, prevlečeni z epoksi smolo; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm

