


Priključni kabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost

pozlačeni kontakti

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 300 AC/DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...105

Zaščita

IP 68

Mehanski podatki

Teža

[g]

235,868

Mere

[mm]

15 x 15 x 40

Materiali

TPE

Material ulitega dela

TPE

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov



Priključni kabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno



Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, sivo; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno

