


## Razdelilna omarica

ZDO6H040MSS0010A09

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Električni podatki

|                                         |     |                |
|-----------------------------------------|-----|----------------|
| Obratovalna napetost                    | [V] | 10...110 AC/DC |
| Maks. tokovna obremenitev na modul/režo | [A] | 4              |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna       | [A] | 12             |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -15...90 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Mehanski podatki

|                                   |      |               |
|-----------------------------------|------|---------------|
| Mere                              | [mm] | 18 x 54 x 100 |
| Število vrat v razdelilni omarici |      | 6             |

## Opombe

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Embalážna enota |  | 1 Kosov |
|-----------------|--|---------|



## Razdelilna omarica

ZDO6H040MSS0010A09

### Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Električni priključek - reža

Spojnik: 6 x M12; kodiranje: A



### Priključek

|       |           |
|-------|-----------|
| BN    | 1 (1...6) |
| BU    | 3 (1...6) |
| GN/YE | 5 (1...6) |
| WH    | 4 (1)     |
| GN    | 4 (2)     |
| YE    | 4 (3)     |
| GY    | 4 (4)     |
| PK    | 4 (5)     |
| RD    | 4 (6)     |

|         |               |
|---------|---------------|
|         | Barva žil :   |
| BN =    | rjavo         |
| BU =    | modro         |
| GN =    | zeleno        |
| GN/YE = | zelena/rumena |
| GY =    | sivo          |
| PK =    | roza          |
| RD =    | rdeče         |
| WH =    | belo          |
| YE =    | rumeno        |