




Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...110 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo	[A]	4
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	12

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-15...90
Zaščita		IP 67

Mehanski podatki

Mere	[mm]	16 x 54 x 127
Število vrat v razdelilni omarici		8

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------




Razdelilna omarica

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Električni priključek - reža

Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A



Priključek

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GN/YE =	zelena/rumena
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno