E20404


Priključni kabel z vtičem

ASTGH040MSS0005B04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC076

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	15 x 15 x 42
Materiali		TPU
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E20404

Priključni kabel z vtičem

ASTGH040MSS0005B04

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; visoko fleksibilno; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro