


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-R4/0,22M



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

41,5

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

4

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

220

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Razpored vlaken



E20412



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-R4/0,22M

Materiali	Adapter: PPE
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	E20103
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov