


Priključni kabel z vtičnico

ADOGB030MSS0002E03



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 300 AC/DC
----------------------	-----	-------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...80
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-5...80
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	117,5
Mere	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		tlačno litje cinka

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico

ADOGB030MSS0002E03

Električni priključek


Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka



Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
GN/YE =	modro
	zelena/rumena