


Priključni kabel z vtičnico

ADOGB030PLS0005E03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 68
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	26 x 26 x 60
------	------	--------------

Materiali	TPU
-----------	-----

Material ulitega dela	TPU
-----------------------	-----

Material slepe matice	TPU
-----------------------	-----

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: TPU




E20431



Priključni kabel z vtičnico

ADOGB030PLS0005E03

Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
	modro