


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

2,5

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

800

Minimalni upogibni polmer

[mm]

10

Materiali

Adapter: PPE

Material vlaken

steklo

E20449



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	E20106
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov