


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje zaznavanja

Kot cilindrične odprtine [°] 68

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...290

Mehanski podatki

Celotna dolžina [mm] 5000

Minimalni upogibni polmer [mm] 30

Razpored vlaken 

Material vlaken steklo

Material vlaknaste glave aluminij

Material vlaknaste cevke aluminij

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov