


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6/0,4M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20055

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

35

Celotna dolžina

[mm]

400

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-00-A-A-M6/0,4M

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Materiali	Adapter: ABS
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov