


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0010A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
----------------------	-----	------------

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Mehanski podatki

Mere	[mm]	27 x 15 x 39
------	------	--------------

Materiali	TPU transparentno
-----------	-------------------

Material ulitega dela	TPU, transparentno
-----------------------	--------------------

Material slepe matice	medenina, ponikljano
-----------------------	----------------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

E20470



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH042MSS0010A04

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm



Priključek



Barva žil :
BN = rjavo
BK = črn
BU = modro
WH = belo