E20479


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043MSS0005A04

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC008

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Mere	[mm]	27 x 15 x 39
Materiali		TPU transparentno
Material ulitega dela		TPU, transparentno
Material slepe matice		medenina, ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov

E20479

Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043MSS0005A04

Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, poniklјano



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo