



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-V-M6/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20570

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

10

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Celotna dolžina

[mm]

2000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Material vlaken

akril

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Material vlaknaste cevke

metal silikon

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov