




Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-R3/S

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

80

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

80

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

175; (-5 mm)

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Materiali

Adapter: PPE

Material vlaken

steklo

**Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken**

FE-00-P-A-R3/S

Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov