


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20129

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

220; (-10 %)

E20520



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Materiali	Adapter: ABS
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov