


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-V-M6/2,5m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

28

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

28

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

45

Celotna dolžina

[mm]

2500

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

E20525



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-V-M6/2,5m

Material vlaknaste cevke

metal silikon

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov