


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-M4/2m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20535

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken [mm] 96

OUF

Obseg optičnih vlaken [mm] 96

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -20...150

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave ravno

Navoj zaznavne glave M4

Dolžina zaznavne glave [mm] 15

Celotna dolžina [mm] 2000

E20534



Senzorji s skošnjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-M4/2m

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	metal silikon
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov