


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-R3/2m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

96

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

96

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

2000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

E20541



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-R3/2m

Material vlaknaste cevke

metal silikon

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov