


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20421

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...290
---------------------	------	-----------

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave		ravno
Celotna dolžina	[mm]	3000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Razpored vlaken		●
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		aluminij

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------