



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-A-A-R3

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20129

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OKF; OUF
---------------------------------------	----------

OKF

Obseg optičnih vlaken [mm]	120
----------------------------	-----

OUF

Obseg optičnih vlaken [mm]	120
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...290
--------------------------	-----------

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave	kotno
--------------------------	-------

Celotna dolžina [mm]	600
----------------------	-----

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
--------------------------------	----

Material vlaken	steklo
-----------------	--------

Material vlaknaste glave	aluminij
--------------------------	----------

Material vlaknaste cevke	aluminij
--------------------------	----------

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------