
E20549

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-E1/2,5m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Območje zaznavanja		
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni		OKF; OUF
OKF		
Obseg optičnih vlaken	[mm]	36
OUF		
Obseg optičnih vlaken	[mm]	36
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...150
Mehanski podatki		
Različica zaznavne glave		ravno
Premer zaznavne glave	[mm]	1
Dolžina zaznavne glave	[mm]	5
Celotna dolžina	[mm]	2500
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

E20549

Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-E1/2,5m

Material vlaknaste cevke	metal silikon
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov