


## Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M



## Območje uporabe

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
| Uporaba           | Majhen radij upogibanja  |

## Območje zaznavanja

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OCF; OO50 |
|---------------------------------------|----------------------|

## OB50

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Obseg optičnih vlaken [mm] | 60 |
|----------------------------|----|

## OBF

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Obseg optičnih vlaken [mm] | 130 |
|----------------------------|-----|

## OCF (High Power)

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Obseg optičnih vlaken [mm] | 520 |
|----------------------------|-----|

## OO50

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Obseg optičnih vlaken [mm] | 160 |
|----------------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
|--------------------------|----------|

## Mehanski podatki

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Teža [g]                 | 34    |
| Različica zaznavne glave | ravno |
| Navoj zaznavne glave     | M3    |

# E20609



## Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Celotna dolžina           | [mm] | 2000     |
| Minimalni upogibni polmer | [mm] | 10       |
| Razpored vlaken           |      | ●        |
| Premer jedra              | [mm] | 0,5      |
| Material vlaken           |      | PMMA     |
| Material vlaknaste glave  |      | aluminij |
| Material vlaknaste cevke  |      | PE       |

### Pribor

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| V sklopu dobave   | šestrobe matice: 4 x M3                    |
|                   | zobata zaporna tesnila: 4                  |
|                   | Adapter: OBF                               |
|                   | Adapter: OOF                               |
| Dodatki (izbirno) | Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600 |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|