


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OBF

OBF

Vrstna optična vlakna

[mm]

70

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...70

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

35

Celotna dolžina

[mm]

1000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Material vlaken

PMMA

Material vlaknaste glave

aluminij

Material vlaknaste cevke

PE

E20632



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Pribor	
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov