


Vtič adapterja

ADAPTER PLUG US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	-----	---------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaščita		IP 67
---------	--	-------

Mehanski podatki

Teža	[g]	0,013
------	-----	-------

Namestitveni navoj		M16
--------------------	--	-----

Materiali		medenina ponikljano
-----------	--	---------------------

Material ulitega dela		medenina, ponikljano
-----------------------	--	----------------------

Opombe

Embalažna enota		1 Kosov
-----------------	--	---------

Električni priključek

Kabel: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano



E20685



Vtič adapterja

ADAPTER PLUG US-100

Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo