


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-E-A-M4R/1m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OBF

OBF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

120

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...70

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M4

Dolžina zaznavne glave

[mm]

15

Celotna dolžina

[mm]

1000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Material vlaken

akril

Material vlaknaste glave

aluminij

Material vlaknaste cevke

PE

E20701



Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-E-A-M4R/1m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------