



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-R4/1M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20072

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Območje uporabe

Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OKF; OUF

OKF

Vrstna optična vlakna [mm] 40

OUF

Vrstna optična vlakna [mm] 40

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave kotno

Celotna dolžina [mm] 1000

Minimalni upogibni polmer [mm] 20

Materiali Adapter: ABS

Material vlaken steklo

Material vlaknaste glave aluminij

Material vlaknaste cevke aluminij

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov