


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0002B08



Območje uporabe

Posebna značilnost	napeljava z oklopom
--------------------	---------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC/DC
--------------------------	------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	125,5
Mere [mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiali	TPU
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico


ADOGH080MSS0002B08

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, črn, oklopljeno; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano



Priključek

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

barve skladno z
DIN 47100

Barva žil :

BN =	rjava
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
WH =	belo
YE =	rumeno
screen =	zaslon