


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-18-A-A-M6/1M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OGF

OGF

Vrstna optična vlakna

[mm]

15

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

25

Celotna dolžina

[mm]

1000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Materiali

Adapter: PPE

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

Material vlaknaste cevke

PVC

E20742



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-18-A-A-M6/1M

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov