


Zaznavna glava za razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20765

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OB50; OBF; OO50

OB50

Vrstna optična vlakna

[mm]

15

OBF

Vrstna optična vlakna

[mm]

25

OO50

Vrstna optična vlakna

[mm]

45

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...70

Mehanski podatki

Teža

[g]

0,007

Različica zaznavne glave

ravno

**Zaznavna glava za razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken**

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Navoj zaznavne glave	M5
Celotna dolžina [mm]	konfekcijsko
Razpored vlaken	⦿
Materiali	ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material vlaken	PMMA
Material vlaknaste glave	aluminij

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M5
	zobata zaporna tesnila: 2

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------