


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...70
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	45,8
Različica zaznavne glave		ravno
Celotna dolžina	[mm]	2000; (enostransko konfektionirano 2 x 1000 mm)
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Premjer vlaken	[mm]	1
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste cevke		PE

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------