


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20606

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-30...70

Mehanski podatki

Teža

[g]

46

Različica zaznavne glave

ravno

Celotna dolžina

[mm]

2000; (enostransko konfektionirano 4 x 1000 mm)

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Premer vlaken

[mm]

1

Material vlaken

PMMA

Material vlaknaste cevke

PE

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov