

E20773



Akrilna optična vlakna na kolutu

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-30...70
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	335,1
Celotna dolžina	[mm]	20000; (konfekcijsko)
Minimalni upogibni polmer	[mm]	30
Razpored vlaken		●
Premer vlaken	[mm]	1
Zunanji premer	[mm]	2,2
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste cevke		PE

E20773



Akrična optična vlakna na kolutu

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------