

E20776



Akrilna optična vlakna na kolutu

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: E20774

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	317
Celotna dolžina	[mm]	50000; (konfekcijsko)
Minimalni upogibni polmer	[mm]	10
Razpored vlaken		●
Premer vlaken	[mm]	0,5

E20776



Akrilna optična vlakna na kolutu

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Zunanji premer	[mm]	1
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste cevke		PE
Pribor		
V sklopu dobave		Adapter: 10 x OBF
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov