



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-V-R4/1m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20495

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Celotna dolžina

[mm]

1000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Material vlaknaste cevke

metal silikon

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov