


Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-50-V-V-M5/16



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skoznjim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OBF; ODF; OMF

OBF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

1000

ODF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

4

OMF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

800

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-58...315

Mehanski podatki

Teža

[g]

197

Različica zaznavne glave

ravno

Celotna dolžina

[mm]

900

Minimalni upogibni polmer

[mm]

19

Razpored vlaken



Material vlaken

steklo

**Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken**

FE-50-V-V-M5/16

Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M8
	spončni obroči: 2
	O-obroči: 2
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov