

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-50-V-V-R5



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OBF; ODF; OMF

OBF

Vrstna optična vlakna

[mm]

150

ODF

Vrstna optična vlakna

[mm]

1

OMF

Vrstna optična vlakna

[mm]

175

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-58...315

Mehanski podatki

Teža

[g]

112

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

5

Celotna dolžina

[mm]

900

Minimalni upogibni polmer

[mm]

19

Razpored vlaken



E20829



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-50-V-V-R5

Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov