


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-M4

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

20

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

20

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M4

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

Materiali

Adapter: ABS

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

E20835



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-M4

Material vlaknaste cevke	PVC
--------------------------	-----

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------